

Garant**Tornillo de banco paralelo con placa giratoria, Anchura de mordazas: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967010 80
GTIN	4045197612236
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).

Con placa giratoria, puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	100 mm
Material	Fundición altamente resistente (GG 25)
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás

Anchura de mordazas	80 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas de recambio estriadas Anchura de mordazas 80 mm	967040 80
Placa giratoria individual Anchura de mordazas 80 mm	967020 80
Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 80 mm	967045 80
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250