



## Enrollador de mangueras automático, Tipo: 15SCS



### Datos de pedido

Número de pedido	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Enrollador de mangueras automático. en compensación automática con manguera flexible de poliuretano, incl. **guía de manguera** para el montaje en la pared con placa de montaje giratoria.

#### Incl. RAPID-SCS.

Anchura: 465 mm

Profundidad: 220 mm

Altura: 400 mm

Presión de servicio máx.: 16 bar

Conexión salida: 3/8 AG pul

Conexión entrada: 3/8 AG pul

### Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	15 m
Presión de servicio máx.	16 bar
Ø interior manguera	10 mm
Conexión salida	3/8 AG pul
Conexión entrada	3/8 AG pul

Carcasa profundidad	220 mm
Carcasa anchura	465 mm
Carcasa altura	400 mm