

**Garant****Tornillo de banco paralelo con placa giratoria, Anchura de mordazas: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967010 150
GTIN	4045197612267
Clase de artículo	91J

**Descripción****Ejecución:**

**Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.**

**Con apertura hacia atrás.** De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).

**Con placa giratoria**, puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

**Suministro:**

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

**Lacado:**

Gris plateado.

**Descripción técnica**

Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Material	Fundición altamente resistente (GG 25)
Abertura de sujeción	255 mm

Anchura de mordazas	150 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Placa giratoria individual Anchura de mordazas 150 mm	967020 150
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de recambio estriadas Anchura de mordazas 150 mm	967040 150
Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 150 mm	967045 150