

**Garant****Tornillo de banco paralelo Con placa giratoria, Anchura de mordazas: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967120 140
GTIN	4045197612571
Clase de artículo	91J

**Descripción****Ejecución:**

**Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.**

**Con apertura hacia delante.** Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado. Guía doblemente reajutable. Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

**Ventaja:**

- **Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.**
- **Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.**
- **Muletilla intercambiable.**
- **Escala de ancho de apertura grabada.**

**Suministro:**

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

**Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

**Descripción técnica**

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Material	Acero forjado en estampa

Anchura de mordazas	140 mm
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 140	967140 140
Sistema de sujeción con mordaza orientable Anchura de mordazas 140 mm	967150 140