

**RIDGID**  
 Peddinghaus

**Tornillo de banco paralelo "Matador", Anchura de mordazas: 180 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	967170 180
GTIN	2050001780355
Clase de artículo	93R

**Descripción**
**Ejecución:**

- Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
- Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
- Husillo protegido contra la suciedad.
- Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
- Guía templada reajutable.
- Escala graduada para preajuste rápido.
- Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado.

**Modelo** fijo.

**Leyenda:**

hasta 90 mm como máx.

**Suministro:**

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

 Mordazas adicionales n.º 967210; 967215; 967220; 967225, **a partir de tam. 120 mm.**
**Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

Abertura de sujeción: 225 mm

Profundidad de sujeción: 120 mm

Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior: 1/8 – 7 pul

Peso: 26 kg

## Descripción técnica

Profundidad de sujeción	120 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	26 kg
Abertura de sujeción	225 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	1/8 – 7 pul
Anchura de mordazas	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967170 Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967530 160/180
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 140-180	967200 140-180
Mordaza de sujeción de tubos (unidad) para "Matador" Anchura de mordazas 180 mm	967210 180
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250