

Tornillo de banco técnico Con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 75mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967590 75 |
| GTIN | 2050001741561 |
| Clase de artículo | 97G |

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de **6°** cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con mordazas de acero intercambiables.

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Intervalo de orientación articulación esférica | 90 grados |
| Ángulo de giro articulación esférica | 360 grados |
| Profundidad de sujeción | 50 mm |
| Abertura de sujeción | 110 mm |
| Anchura de mordazas | 75 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Abertura de sujeción | 0 - 80 mm |
| Mordazas intercambiables | sí |
| Estribo de sujeción incluido | sí |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Pareja de mordazas de plástico de recambio Anchura de mordazas 75 mm | 967620 75 |
| Dispositivo de sujeción universal | 967650 |