

## Tornillo de banco técnico con placa atornillada, Anchura de mordazas: 50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	967600 50
GTIN	2050001741578
Clase de artículo	97G

### Descripción

#### Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de 6° cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con mordazas de plástico intercambiables

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	75 mm
Ángulo de giro articulación esférica	360 grados
Profundidad de sujeción	35 mm
Intervalo de orientación articulación esférica	90 grados
Anchura de mordazas	50 mm
Mordazas intercambiables	sí

con placa atornillada	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

**Productos adecuados**

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/967600-50>