

Tornillo de banco técnico con bloque de sujeción y estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	967610 50
GTIN	2050001741387
Clase de artículo	97G

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de **6°** cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con garras de aluminio para la sujeción de materiales de las formas más diversas.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	75 mm
Profundidad de sujeción	35 mm
Intervalo de orientación articulación esférica	90 grados
Ángulo de giro articulación esférica	360 grados
Anchura de mordazas	50 mm

Abertura de sujeción	0 - 80 mm
Mordazas intercambiables	sí
con bloque de sujeción	sí
Estribo de sujeción incluido	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de bloques de sujeción de recambio de aluminio Anchura de mordazas 50 mm	967630 50
Dispositivo de sujeción universal	967650
Par de bloques de sujeción de recambio de plástico Anchura de mordazas 50 mm	967635 50