

**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M6 – M20, Ø del mango d: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319447 30
GTIN	4045197959676
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 335420 – 335620.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Voladizo L	86 mm
Compensación de longitud compresión	12 mm
Compensación de longitud tracción	12 mm
Ø exterior cono D	54 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas

