

**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M3 – M12, Ø del mango d: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319445 30
GTIN	4045197959652
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Partes opcionales:**

**Insertos de cambio rápido** n.º 335420 – 335620.

**Descripción técnica**

Ø del mango d <sub>1</sub>	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Voladizo L	61,5 mm
Compensación de longitud compresión	7 mm
Compensación de longitud tracción	7 mm
Ø exterior cono D	38 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas

