

Cubeta colectora para barriles de 60 l Con parrilla de enrejado galvanizada, Número de barriles×contenido barril (l): 2X60



Datos de pedido

Número de pedido	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm. Con parrilla de enrejado galvanizada. Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 60 l y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.º 981490.

Descripción técnica

Peso	37 kg
Número de barriles	2
Capacidad colectora	61 l
Anchura	800 mm

Contenido barril	60 l
Capacidad del almacén barriles de 60 litros	2
Profundidad	500 mm
Altura	290 mm
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Material	galvanizado
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Tipo de producto	Cubeta colectora