



## Caja de transporte apilable galvanizada, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	963386 1
GTIN	4052939493718
Clase de artículo	96H

### Descripción

#### Ejecución:

De chapa de acero para grandes esfuerzos.

Elevada capacidad de carga de la pila.

Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 296 mm

Anchura: 480 mm

Profundidad: 660 mm

Medida nominal anchura: 450 mm

Medida nominal profundidad: 630 mm

### Descripción técnica

Anchura	480 mm
Capacidad	79 l
Profundidad	660 mm
Material	Chapa de acero
Resistencia pila	2500 kg
Tipo de mango	Asa abatible

Color	galvanizado por inmersión en caliente
Altura	296 mm
Tipo	1
Rueda de apilado enrollada 4 lados	sí
Capacidad de carga	250 kg
Medida nominal anchura	450 mm
Medida nominal profundidad	630 mm
Quality Dress	Serie 14/6
Tipo de producto	Caja de transporte apilable

---

## Accesorios

Tapa guardapolvogalvanizada Adecuada para caja de transporte apilable Tipo 1

963389 1