



Cubeta colectora para barriles de 60 l con parrilla de enrejado PE, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 2X60/F



Datos de pedido

Número de pedido	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Clase de artículo	96V

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie. Forma constructiva cónica: la superficie junto a la parrilla de enrejado es mayor que en el fondo de la cubeta. Utilizando una parrilla de enrejado se pueden almacenar también 2 barriles.

Aplicación:

Sin patas de zócalo para apoyo directo en el suelo o en europalé. Tam. tipo F: Con 4 patas de zócalo (altura 100 mm) para el transporte interno en la industria con carretilla elevadora / toro.

No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.º 981490.

Descripción técnica

Profundidad	525 mm
Número de barriles	2

Altura	330 mm
Contenido barril	60 l
Anchura	725 mm
Capacidad colectora	60 l
Capacidad de carga	150 kg
Equipamiento con patas de zócalo	sí
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora