

**Par de guantes Waredex Work® 550, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094545 7
GTIN	4008198755074
Clase de artículo	04Q

**Descripción****Ejecución:**

**Waredex Work® 500.** Alta seguridad de agarre para el manejo de objetos aceitosos o mojados gracias al recubrimiento rugoso de poliuretano. El buen ajuste y la sensibilidad al tacto proporcionan una gran comodidad de uso. Resistencia al corte muy elevada en combinación con una barrera mecánica.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

exento de silicona	sí
Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre con aceite	moderado
EN 388 resistencia al corte	5

Talla de guante	7
Transpirabilidad	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Quality Dress	Waredex Work 550
Material recubrimiento	PU
Exento de DMF	sí
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Agarre en mojado	moderado
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	16
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Material de base	HPPE, vidrio
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / beige
Peso	75 g
Longitud	255 - 265 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

