

**Brocas para chapa HSS de un lado, Sin revestimiento, Ø DC h8: 6,4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113341 6,4
GTIN	4045197964571
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Extremadamente resistentes a la rotura gracias a la espiral corta y el fuerte aumento del núcleo. Afilado agudizado. **Con rectificado cilíndrico en el perímetro** (sin biselado), para evitar bloqueos.

Superficie vaporizada.

Medidas constructivas similares a DIN 1897.

Afilado forma C.

Aplicación:

Especiales para taladrar chapa.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud de la ranura de viruta L _c	21 mm
Norma	DIN 1897
Longitud total L	70 mm
Número de filos Z	2
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	11,4 mm
Ø nominal D _c	6,4 mm
Ángulo de punta	135 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		