

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 32 mm, a partir de hexagonal: 45mm



Datos de pedido

Número de pedido	290344 45
GTIN	4045197965707
Clase de artículo	29K

Descripción

Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Tornillo	290399 4
Ø perforación previa mínima D_{\min}	43 mm
Desplazamiento central L_3	23 mm
Longitud útil L_1	140 mm
adecuado para hexágono	45 - 70 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	40 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

