

**Brocas espirales HSS N, TiN, Ø DC h8: 9,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114360 9,8
GTIN	4045197017048
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.

Afilado de punta preciso.

Perfiles rectificados:

Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.

Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Descripción técnica

Ø nominal D_c	9,8 mm
Avance f en acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L_c	87 mm
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	9,8 mm
Longitud total L	133 mm
Norma	DIN 338
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	72,3 mm
Ángulo de punta	118 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	35-40 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	37 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	31 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	S
GG(G)	adecuado	31 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		