

HOLEX**Muela abrasiva (ZA), Ø 76,2 mm, Granulación: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	554019 36
GTIN	4045197966162
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Corindón de circonio (ZA) con **la mejor relación coste/eficacia** para el uso rentable en acero y metales no férricos.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Ø de muela	76,2 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado con restricciones
seco	adecuado