

Garant

Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, acero, Ø de muela: 178mm



Datos de pedido

Número de pedido	563262 178
GTIN	4045197967527
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

Nueva **versión de alto rendimiento**, fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo**. **Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente**.

Tipo especial para **acero**, versión de alto rendimiento.

Especificación:

A46S-BF.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Descripción de la forma	recto

Forma	41
Especificación	A46S-BF
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Ø de muela	178 mm
Para grosor de material	7,7 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		