



Muela abrasiva de desbaste CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø de muela x ancho de muela: 178X4mm



Datos de pedido

Número de pedido	560452 178X4
GTIN	4046719811489
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con **grano de cerámica de forma precisa Cubitron™II para INOX y acero**. Capacidad de rectificado muy elevada y buena durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.

Aplicación:

Adecuado para el rectificado por abrasión y para trabajos de tronzado pesados.

Especificación:

A36S-BF.

Descripción de la forma: recto

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de muela	178 mm
Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	4,2 mm

Ø de perforación	22,23 mm
Para grosor de material	12,6 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de desbaste

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		