



## Extractor de tornillos con filo doble y punta fija del cabezal móvil., Tipo: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	082861 5
GTIN	4049002020919
Clase de artículo	04D

### Descripción

#### Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

#### Aplicación:

**Apto para rosca derecha e izquierda.**

#### Idóneo para :

Acero templado. Apto para rosca derecha e izquierda.

#### Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Ø del taladro previo: 11,1 mm

Adecuado para tornillos/pernos: M16 – M20

adecuado para: acero templado

### Descripción técnica

Ø del taladro previo	11,1 mm
Adecuado para tornillos/pernos	M16 – M20
Tipo	5
adecuado para	acero templado
Tipo de producto	Extractor de tornillos

