



Cizalla para ranura / chapa, Tipo: 723034



Datos de pedido

Número de pedido	078102 723034
GTIN	4014586874876
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Cizallas para chapa.

- Buena adaptabilidad a las curvas con una deformación menor de la chapa.
- Comodidad y rapidez en el canteado y el escuadrado.
- Para chapas hasta 800 N/mm² y aceros inoxidables.
- Cuchillo reversible en cuatro direcciones: corte impecable sin rebabas que contribuye a reducir los gastos de explotación.

Descripción técnica

Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	1 mm
Quality Dress	BLS 1.6E
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Velocidad de corte	5 - 8 m/min
Radio de la curva más pequeña	15 mm

Consumo de potencia	350 W
Número de carreras	4000 min ⁻¹
Longitud de cable	5 m
Ancho de corte	0 mm
Peso	1,6 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Tijera