

Garant**Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116700 12
GTIN	4045197034229
Clase de artículo	11C

Descripción**Ejecución:**

La longitud de espiral es, frente a DIN 345, más larga, aprox. en una longitud de los casquillos de taladrar, con lo cual la profundidad de taladrado real no se reduce. Superficie con tratamiento especial, para una evacuación de viruta mejorada.

Con afilado forma A.

Ventaja:

Para taladrado con casquillos de taladrar en fabricación de máquinas y herramientas y en fabricación en serie. Es muy importante para el inicio de taladrado en superficies desiguales, inclinadas o curvadas.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

343000-343530.

Descripción técnica

Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,16 mm/rev,
Ø nominal D _c	12 mm
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L _c	134 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud total L	215 mm

Cono Morse CM tamaño	1
Norma	DIN 341
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	116 mm
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Cono Morse
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	16-30 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		