

Garant**Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 10-19****Datos de pedido**

Número de pedido	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø máximo de anillo D2	35 mm
Anchura de llave ₄	19 mm
Anchura de llave ₃	17 mm
Anchura de llave ₂	13 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h ₁	15 mm
Altura máxima del anillo h ₂	20 mm
Ø máximo de anillo D1	26 mm
Anchura de llave ₁	10 mm
Longitud total L	210 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave