

Garant**Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 16-19****Datos de pedido**

Número de pedido	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave $_1$	16 mm
Anchura de llave $_4$	19 mm
Altura máxima del anillo h_2	21,9 mm
Ø máximo de anillo D2	33,5 mm
Anchura de llave $_2$	17 mm
Longitud total L	230 mm
Altura máxima del anillo h_1	20,2 mm
Anchura de llave $_3$	18 mm
Ø máximo de anillo D1	31,5 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave