



## Muela abrasiva CC-GRIND-STRONG, Ø de muela: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	566366 125
GTIN	4007220104484
Clase de artículo	550

### Descripción

#### Ejecución:

La muela abrasiva innovadora de 4 capas **CC-GRIND-STRONG** combina la muela de desbaste clásica con tres capas de medio abrasivo en la base que se desgastan uniformemente. **Ventaja en durabilidad con respecto a la muela abrasiva CC-GRIND-SOLID**, gracias a capas de material abrasivo y plato de soporte arrastrador.

#### Aplicación:

Para **usos de rectificado duros y rugosos** en el rectificado de superficies, repasado del cordón de soldadura, desbarbado, achaflanado, decapado.

### Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Optimizado para material de trabajo	Acero
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		