



Muela abrasiva CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Tipo: D427



Datos de pedido

Número de pedido	566368 D427
GTIN	4007220068359
Clase de artículo	55K

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, revestida en toda su superficie con diamante galvanizado.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales muy duros, como titanio, aleaciones basadas en níquel, fundición, metal duro, cerámica y materiales compuestos de fibras. Para el mecanizado de superficies y aristas, repasado del cordón de soldadura y trabajos de desbarbado. Incluye juego de bridas de sujeción n.º 566365.

Velocidad circunf. máxima: 40 m/s

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Símbolo de medio abrasivo	D
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		