

**Roedora, Tipo: 723241****Datos de pedido**

Número de pedido	078111 723241
GTIN	4014586870069
Clase de artículo	03F

Descripción**Ejecución:**

- **Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.**
- **Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.**
- **Manejabilidad óptima gracias a su forma delgada incluso en condiciones de trabajo difíciles.**
- **Muy adecuado para chapa con ondas hasta 1,3 mm de espesor y hasta 85 mm de profundidad de acanalado.**

Roedora flexible con una manejabilidad elevada para chapas, chapas con ondas, chapas onduladas y perfiles delgados.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n.º 073851 – n.º 073858 o juego de inicio n.º 073863 – n.º 073867. Cargador en el n.º 073866.

Descripción técnica

Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	0,6 mm
Quality Dress	BLK 1.3TE
Ancho de corte	4 mm
Consumo de potencia	350 W

Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,3 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Velocidad de corte	2,3 m/min
Peso	1,8 kg
Radio de la curva más pequeña	30 mm
Número de carreras	1800 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Roedora