

**HOLEX****Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 7,6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114000 7,6
GTIN	4045197009166
Clase de artículo	12B

**Descripción****Ejecución:**

**Laminadas con rodillos**, ángulo de la espiral, espesor del núcleo y aumento del núcleo normales.

Medidas según DIN 338.

Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Descripción técnica**

Longitud de la ranura de viruta $L_c$	75 mm
Avance $f$ en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/rev,
Ø nominal $D_c$	7,6 mm
Número de filos $Z$	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	7,6 mm
Longitud total $L$	117 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	63,6 mm
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico

Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		