

Garant**Fresa con mango gruesa Dentado P – plástico, MD, Tipo: AS0315****Datos de pedido**

Número de pedido	547340 AS0315
GTIN	4045197973191
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Geometría del filo ideal para PRFC/PRFV duro con un porcentaje de fibras < 40 %.

La forma especial del diente proporciona **fuerzas de corte reducidas** y **evita la formación de franjas en las fibras**. Forma cilindro (ZYA).

Aplicación:

Canteado, fresado de contornos y desbarbado de plásticos (entre otros reforzados con fibra).

Descripción técnica

Tipo de dentado	Plástico
Ø de mango	3 mm
Longitud total	43 mm
Carácter de superficies frontales	Dentado frontal de doble filo
Grado de finura de dentado	basto
Dentado abreviatura	P

Ø del cabezal	3 mm
Longitud de cabeza	15 mm
Serie	Dentado P
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Plástico, PRFV	adecuado		