


**Cinta adhesiva VHB™ Power, Denominación del fabricante: 5952F**

**Datos de pedido**

Número de pedido	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Clase de artículo	08M

**Descripción**
**Ejecución:**

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones. Para superficies difíciles de pegar.

**Aplicación:**

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Longitud: 11 m

Anchura: 19 mm

Color: negro

Resistente a la temperatura a corto plazo hasta: 150 °C

Resistente a la temperatura a largo plazo hasta: 90 °C

**Descripción técnica**

Quality Dress	5952F
Espesor	1,1 mm
Longitud	11 m

Color	gris
Anchura	19 mm
Material cubierta	Película de PE siliconada
Capacidad de estiramiento	300 %
Adherencia de acero	5,5 N/mm
Particularidad	amortiguador
Particularidad	adaptable
Humedad del almacén	50 - 60 %
Cantidad de cintas adhesivas	1
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Material de base	PE
Masa adhesiva	Acrilato
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Fecha de consumo preferente	12 mes
Aplicación	Sellar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Fijar
resistente a altas temperaturas hasta	120 - 150 °C