



Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: M12FPD2XK



Datos de pedido

Número de pedido	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
- Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™ – protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.

Taladro-atornillador de impacto compacto con batería FUEL™, con **solución de atornillado 6 en 1**. Sistema de portabrocas desmontable con 3 adaptadores para la máxima flexibilidad.

Ventaja:

Solución de atornillado 6 en 1.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador, maleta de transporte (caja HD) y clip para cinturón, portabrocas de sujeción rápida de cambio rápido de 13 mm, adaptador excéntrico, adaptador de llave acodada.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.º 073814 – 073816, 073827 y 073840.

El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descripción técnica

Peso	1,2 kg
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1700 min ⁻¹
Construcción del motor	FUEL™
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 450 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Tensión de batería	12 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Par máximo	37 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	30,8 m/s ²
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Quality Dress	M12FPDXKIT-202X
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	<2,5 m/s ²
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero

adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC