

Garant**VCGT 050102, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Material de corte	MD
Rompevirutas	AF
Clase	HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento

Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado