



WOHX 08T302 derecha, W00, Clase: K10

Datos de pedido

Número de pedido	268905 K10
GTIN	4047109056442
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 08T302 derecha K10 Clase: K10
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 m/min
 Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	K
Clase	K10
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación secundaria	N

Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	WOHX 08T302 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	20 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado