



WOHX 10T304 derecha, W00, Clase: P25M

Datos de pedido

Número de pedido	268909 P25M
GTIN	4047109056572
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 10T304 derecha P25M Clase: P25M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Clase	P25M
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación secundaria	M
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Código ISO plaquita de corte	WOHX 10T304 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado