



WOHX 060302 izquierda, W00, Clase: P25M

Datos de pedido

Número de pedido	268914 P25M
GTIN	4047109055674
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 060302 izquierda P25M Clase: P25M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Clase	P25M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min

Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	WOHX 060302 L
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado