

 KOMET
TOHX 090204 neutro, W30, Clase: BK8425

Datos de pedido

Número de pedido	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 090204 neutro BK8425 Clase: BK8425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 260 m/minVelocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 160 m/min

Descripción técnica

Clase	BK8425
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 260 m/min
Aplicación secundaria	M

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 160 m/min
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 090204 N
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado