

 KOMET**TOHX 140305 neutro, W30, Clase: P25M****Datos de pedido**

Número de pedido	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 140305 neutro P25M Clase: P25M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/minVelocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min**Descripción técnica**

Radio angular	0,5 mm
Clase	P25M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Rompevirutas	G06
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Aplicación secundaria	M
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 140305 N
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado