

**DOHT 070202 neutro, W79, Clase: BK6425****Datos de pedido**

Número de pedido	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Clase de artículo	24T

Descripción

DOHT 070202 neutro BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 100 - 180 m/min

Descripción técnica

Aplicación secundaria	M
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Clase	BK6425
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	100 - 180 m/min
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DOHT 070202
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W79
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado