

 KOMET

DOHT 070202 neutro, W79, Clase: P25M


Datos de pedido

Número de pedido	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Clase de artículo	24T

Descripción

DOHT 070202 neutro P25M Clase: P25M

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 100 - 180 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Clase	P25M
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	100 - 180 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DOHT 070202
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W79
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado