

Garant
Broca escalonada corta HSS 90°, TiAlN, para tornillos: M8

Datos de pedido

Número de pedido	117140 M8
GTIN	4045197035998
Clase de artículo	11C

Descripción
Ejecución:

Muy estable. Las **tolerancias de concentricidad estrictas** ajustadas entre el \varnothing de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.

Aplicación:

Especialmente adecuado para máquinas CN, dada su elevada precisión de posicionamiento, su óptima propiedad de centrado y su elevada estabilidad. Por este motivo, se puede prescindir del centrado previo con frecuencia.

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN 74, hoja 1 forma A, modelo fino.

Para tornillos según ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 y 966).

Número de filos Z: 2

$\varnothing D_1$ 1. Nivel con bisel h8: 8,4 mm

$\varnothing D_2$ 2. Nivel con bisel h8: 15 mm

Altura del escalonado L_1 1. Nivel: 19 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 56 mm

Longitud total L: 111 mm

\varnothing de mango D_s : 15 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
$\varnothing D_2$ 2. Nivel con bisel h8	15 mm
$\varnothing D_1$ 1. Nivel con bisel h8	8,4 mm
para tornillos	M8

Longitud de la ranura de viruta L_c	56 mm
Ø de mango D_s	15 mm
Longitud total L	111 mm
Altura del escalonado L_1 1. Nivel	19 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h8
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	37 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	31 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	P
GG(G)	adecuado	31 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado