


TOGX 06T104 neutro, W57, Clase: BK8430

Datos de pedido

Número de pedido	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Clase de artículo	24T

Descripción

TOGX 06T104 neutro BK8430 Clase: BK8430

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Aplicación secundaria	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Clase	BK8430
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P

Código ISO plaquita de corte	TOGX 06T104
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W57
Ángulo de desprendimiento	14 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado