


WOHX 060302 derecha, W00, Clase: BK6425

Datos de pedido

Número de pedido	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 060302 derecha BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Aplicación secundaria	M
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	BK6425
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	WOHX 060302 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado