

**Roedora, Tipo: 723239****Datos de pedido**

Número de pedido	078111 723239
GTIN	4014586869926
Clase de artículo	03F

Descripción**Ejecución:**

- **Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.**
- **Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.**
- **Ideal para chapas con ondas con avellanado profundo hasta 160 mm.**

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n.º 073851 – n.º 073858 o juego de inicio n.º 073863 – n.º 073867. Cargador en el n.º 073866.

Descripción técnica

Consumo de potencia	350 W
Velocidad de corte	2,7 m/min
Peso	1,9 kg
Ancho de corte	5 mm

Radio de la curva más pequeña	70 mm
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Número de carreras	1500 min ⁻¹
Quality Dress	BLK 1.6LE
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	0,7 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Roedora