


TOHX 06T102 derecha, W30, Clase: BK6425

Datos de pedido

Número de pedido	268871 BK6425
GTIN	4047109224834
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 06T102 derecha BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación secundaria	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min

Clase	BK6425
Código ISO plaquita de corte	TOHX 06T102 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado