

**TOHX 06T102 izquierda, W30, Clase: BK8425****Datos de pedido**

Número de pedido	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Clase de artículo	24T

**Descripción**

TOHX 06T102 izquierda BK8425 Clase: BK8425

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 260 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 160 m/min

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	BK8425
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	120 - 160 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	G12
Material de corte	MD
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 06T102 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado