

 KOMET**TOHX 06T102 izquierda, W30, Clase: BK6425****Datos de pedido**

Número de pedido	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 06T102 izquierda BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/minVelocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Aplicación secundaria	M
Material de corte	MD
Rompevirutas	G12
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	BK6425
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 06T102 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado