

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 200 × 25 × 51, Tipo: SC46****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 596400 SC46   |
| GTIN              | 9003172027784 |
| Clase de artículo | 53Y           |

**Descripción****Ejecución:**

**Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración** en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

**Aplicación:**

Para aluminio y metales no férricos.

**Especificación:**

**Carburo silicio** verde, grado dureza H.

**Suministro:**

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

**Nota:**

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

**Descripción técnica**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Grado de finura | medio |
| Tamaño de grano | 46    |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Símbolo de medio abrasivo       | SiC  |
| Velocidad circunf. máxima       | 40 m/s   |
| Medio abrasivo                  | Carburo de silicio (SiC)                       |
| Especificación                  | Carburo de silicio verde,<br>grado de dureza H |
| Procedimientos abrasivos        | Banco de amolar                                |
| Ø interior anillo de reducción  | 32 mm  |
| Forma                           | 1  |
| Ø de muela D                    | 200 mm   |
| Anchura de muela T              | 25 mm  |
| Atributo del nombre de producto | 200 × 25 × 51                                  |
| Ø de perforación H              | 51 mm  |
| Tipo de producto                | Muela para esmeriladora                        |