



## Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajutable, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	880950 2
GTIN	4021176006791
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno **mediante arrastre de fuerzas**, de manera que resulta **imposible** que los brazos prensores **se desprendan o se desvíen**.

Sólo para la extracción exterior.

#### Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.

Abertura de sujeción exterior: 35 - 150 mm

Prof. de suj. máx.: 125 mm

Potencia: 9 t

### Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	35 - 150 mm
Prof. de suj. máx.	125 mm

Potencia	9 t
Par máximo	190 Nm
Cantidad de ganchos	3
Hexágono exterior	19 mm
Peso	1,72 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos