



## Biseladora y desbarbadora, Tipo: EKF450



### Datos de pedido

Número de pedido	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Clase de artículo	07E

### Descripción

#### Ejecución:

Biseladora con arranque suave y protección térmica con forma constructiva compacta para el mecanizado de bordes, radios interiores y exteriores rectos, así como perforaciones desde  $\varnothing$  22 mm. El ajuste preciso permite un biselado ligero para desbarbado, así como un biselado amplio. Con fresa portaplacas mejorada para fuerzas de corte reducidas. Bisel 45° – ancho continuo 0 - 6 mm.

#### Suministro:

Incluye fresa, 3 plaquitas **MD**, recogedor de virutas n.º 084520, maleta de transporte.

#### Nota:

Para rodillos de guía es necesaria la altura mínima del borde de la pieza de trabajo de 2 mm.

### Descripción técnica

Anchura	138 mm
Altura	295 mm
Peso	4 kg
Consumo de potencia	1500 W

Tensión de red	230 V
Quality Dress	EKF450
Longitud	310 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Biselado C	45°
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Biseladora y desbarbadora

## Accesorios

Herramienta de fresado 3 filos Tipo ZFR450	078133 ZFR450
Juego de plaquitas reversibles MD de 3 piezas SHM 200 para acero Tipo SHM200	078128 SHM200
Tornillo de recambio para plaquita reversible EKF Ejecución SCREW	078127 SCREW